

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Keskisiirto L ₃	7,5 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	E08K SDUCR/L07
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,6 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500