

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	80 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
ISO-koodi pidin	AH16Q SDUCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500