

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A12L SDUCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500