

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	AH20R SDQCR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Keskisiirto L ₃	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500