

Garant**Poratankosarja HSS, Oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260334
GTIN	4045197653055
Tuoteluokka	29W

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	AH0810H SDUCR/L07
ISO-koodi pidin	AH1012K SDUCR/L07
ISO-koodi pidin	AH1216M SDUCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm

Pään pituus L ₁	22 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kaulan leveys L ₄	8 mm
Kaulan leveys L ₄	10 mm
Kaulan leveys L ₄	12 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1012/07 mm	260332 1012/07
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 8/07 mm	260332 8/07
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1216/07 mm	260332 1216/07
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 0810/07 mm	260332 0810/07