

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Ulkonema L ₁	100 mm
Keskisiirto L ₃	16 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
ISO-koodi pidin	AH20R SDUCR/L11
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500