

Garant**Poratankosarja HSS, Vasen****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260335 |
| GTIN | 4045197653062 |
| Tuoteluokka | 29W |

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------|
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| ISO-koodi pidin | AH1216M SDUCR/L07 |
| ISO-koodi pidin | AH0810H SDUCR/L07 |
| ISO-koodi pidin | AH1012K SDUCR/L07 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 12,5 mm |
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 15,5 mm |
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 19,5 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 9 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 11 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 15 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 7 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 9 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 11 mm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Pään pituus L ₁ | 22 mm |
| Pään pituus L ₁ | 28 mm |
| Pään pituus L ₁ | 36 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Kaulan leveys L ₄ | 8 mm |
| Kaulan leveys L ₄ | 10 mm |
| Kaulan leveys L ₄ | 12 mm |
| Hyötysyvyys T | 5 mm |
| Hyötysyvyys T | 5 mm |
| Hyötysyvyys T | 5 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 5×D |
| Lastuava aine | HSS |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7 | 269028 7 |
| SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1216/07 mm | 260333 1216/07 |
| SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 8/07 mm | 260333 8/07 |
| SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1012/07 mm | 260333 1012/07 |
| SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 0810/07 mm | 260333 0810/07 |