

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
ISO-koodi pidin	AH25R SDUCR/L11
Ulkonema L_1	125 mm
Keskisiirto L_3	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D_5	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500