

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L ₃	13 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500