

**SNMG 150612, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 150612 CA510 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: CA510
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Laji	CA510

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä