



KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, lyhyt, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 24-32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Tuoteluokka	24F

Kuvaus

Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyiksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Huomautus:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

Tilauseimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Ø-alue D _{min} -D _{max}	24 - 32 mm
ABS® varren Ø D _s	25 mm

Kauluksen pituus L ₂	6 mm
Malli	lyhyt
Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Viimeistely Pidin 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236684 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236686 24-32