

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 10 mm

ISO-koodi pidin: A10L SDUCR/L07

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 14 mm

Keskisiirto L₃: 8,7 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	8,7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A10L SDUCR/L07
Kääntöterän ruuvi	269022 4
Ulkonema L ₁	50 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	93 astetta

varren Ø D _s	10 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi	269407
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500