

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 20 mm

ISO-koodi pidin: A20R SDUCR/L11

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 27 mm

Keskisiirto L₃: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	16,5 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Terän koko	11 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Ulkonema L ₁	100 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	93 astetta

varren Ø D _s	20 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
Kiinnitysruuvi	269406
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500