

**SNMG 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA510 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA510

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä