


Garant**SNMG 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7020 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä