

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
ISO-koodi pidin	A32S SDUCR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269005 3
Keskisiirto L ₃	22 mm
Terän koko	11 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500