



Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 200/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työkalutuen, 2 kpl urakappaleita, kuten nro 362160 koko 18/16, 1 kirstysavaimen, 1 kirstysavaimen kuusiokoloruuveille, 4 kirstysrautaa.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
Kokonaispituus L	595 mm
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Leukojen korkeus C	65 mm
Kiinnitysalue b	300 mm
Leukaväli A	200 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 200
Paino	69 kg
Perusrungon korkeus G	70 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

