

HEDI

Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin



Tilaustiedot

Tilausnumero	081259
GTIN	4003644006090
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen sauvavalaisin, käännettävä muovikoukku; virtakytkin, erikseen kytkettävät pintavalaistus ja taskulamppu.

Kirkas pintavalaistus 160 LEDin kautta. Sis. laturin 230 V / 12 V ja autolatauskaapelin.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP-suojausluokka: IP 20

ATEX-vyöhyke: ei

Valovirta: 560 lm

Valaisuaika: 3 h

Sisältyvien akkujen lukumäärä: 1

Tekninen kuvaus

Valovirta	560 lm
IP-suojausluokka	IP 20
Valaisuaika	3 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Tarkastusvalaisin

