



## KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, pitkä, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 83-124mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	236682 83-124
GTIN	4047109262096
Tuoteluokka	24F

### Kuvaus

#### Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

#### Huomautus:

#### Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

#### Tilausesimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

### Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L <sub>2</sub>	16,5 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	155 mm
Ø-alue D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	83 - 124 mm
Malli	pitkä

Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu