

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, P40, merkintä tyyppi W29: 42-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236760 42-010
GTIN	4047109036307
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 080404

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	42-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 080404
Laji	P40
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		