

Garant GRIDLINE

**Alcantara-työkaluvaunu ToolCar, erikoismalli, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914521 7
GTIN	4067263108566
Tuoteluokka	90N

**Kuvaus****Malli:**

ToolCar-työkaluvaunun antrasiitin värisessä erikoismallissa on Alcantara-nahalla päällystetyt palkit ja työntökahva. Bambutyötaso ja upotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatta, jossa on vaunun sarjanumero. Erikoismallia on valmistettu vain 50 kappaletta.

Keskuslukittava arvotavaralokero/sivulokero. 100% ulosvedettävät vetolaatikat, kantavuus 40 kg ja

useamman laatikon aukeamisen estävä turvalukitus. Sivulla reikälevyt  $\square$  9×9 mm, reikäväli 37 mm, GARANT easyFix kiinnitykseen

Koukut ja pitimet sekä reikälevytarvikkeet.

**Sijoitus:**

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu. **Palkit ja työntökahva päällystetty Alcantara-nahalla.**

**Huomautus:**

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali: Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200; urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200; paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	87 kg
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Leveys	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Sarja	ToolCar
Sarja	ToolCar-työkaluvaunut
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/914521-7>

