

Pyörösilmukka punainen 5000 kg, Hyötypituus: 3m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086275 3
GTIN	4049924501756
Tuoteluokka	08Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

Hyötypituus	3 m
Ympärysmitta	6 m
Silmukkaleveys	72 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	5000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	4000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	10000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	7000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	5000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka