



**KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, lyhyt, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 64-91 mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Tuoteluokka	24F

## Kuvaus

### Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

### Huomautus:

**Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.**

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

### Tilausesimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

## Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	70 mm
Ø-alue D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	64 - 91 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Malli	lyhyt
Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

## Tarvikkeet

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Viimeistely Pidin 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Rouhinta Pidin 64-91	236686 64-91