



KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, lyhyt, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 83-124mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236680 83-124
GTIN	4047109262089
Tuoteluokka	24F

Kuvaus

Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkusyvyyksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Huomautus:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

Tilausesimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _{min} -D _{max}	83 - 124 mm
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm

Malli	lyhyt
Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu