

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, P25M, merkintä tyyppi W29: 50-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236740 50-000
GTIN	4047109059467
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236685, 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 100504

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	50-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 100504
Laji	P25M
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		