

HEDI

Siirrettävä halogeenivalaisin, 230 V, Tehonkulutus: 400 W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081212 400
GTIN	4003644013555
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Roiskeveesisuojattu. Virtakytkin kotelossa.

Halogeenilamppu liikkuvaan käyttöön, tukeva jalusta (suojattu joka puolelta), johdon kelauslaite.

Valovirta: 9200 lm

Energiatehokkuusluokka : C

Tekninen kuvaus

Valovirta	9200 lm
Lamppu	Halogeeni
Tehonkulutus	400 W
Energiatehokkuusluokka	C
Nimellisjännite	230 V
Tuotenimen määrite	230 V

