

**WNMG 080412, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080412 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
lastunmurtaja	PS
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä