

## Pyörösilmukka violetti 1000 kg, Hyötypituus: 1 m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086240 1
GTIN	4049924500094
Tuoteluokka	08Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

Ympärysmitta	2 m
Hyötypituus	1 m
Silmukkaleveys	46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	1000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	1000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	2000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	1400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	1020 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka