

**WN.G 080408, Laji: CA510**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 252114 CA510 |
| GTIN | 4960664700486 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

WN.G 080408 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: PS

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mmSyöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 450 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 3,8 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| lastunmurtaja | PS |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Syöttö f | 0,15 - 0,6 mm/kierr, |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA510 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |