



KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, pitkä, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 24-32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236682 24-32
GTIN	4047109261594
Tuoteluokka	24F

Kuvaus

Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Huomautus:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

Tilausesimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	32 mm
Kauluksen pituus L ₂	7 mm
Ø-alue D _{min} -D _{max}	24 - 32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Malli	pitkä

Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Viimeistely Pidin 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236686 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 24-32	236684 24-32