

Garant**eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251402 20/16
GTIN	4045197657053
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Kuvateksti:

Kohdistus asteikon sisällä takaa puhtaan jäähdytysaineen syötön. Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: MTJNR/L 2020X16

Sopiva kääntöterä: TN.. 1604..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 32 mm

Kokonaispituus L: 91 mm

Ruuvisarja: 259023 1

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	32 mm

Sokka	259049 1
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvisarja	259023 1
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2020X16
Aluslevy	259031 31
Kiinnitysrauta	259038 1
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Kokonaispituus L	91 mm
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 1	259023 1
Sokka Tyyppi 1	259049 1
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Aluslevy Tyyppi 31	259031 31
Kiinnitysrauta Tyyppi 1	259038 1
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3