

**WNMG 080412, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080412 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	MS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä