

**WN.G 080408, Laji: CA6525**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MS
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä