

**WNMG 080412, Laji: CA4515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252116 CA4515
GTIN	
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	STD
Syöttö f	0,05 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 360 m/min
Pääkäyttöalue	K
Laji	CA4515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä