

**WN.G 080404, Laji: CA6525**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MS
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä