

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, P25M, merkintä tyyppi W29: 24-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236740 24-000
GTIN	4047109069923
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,14 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	24-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	P25M
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		