

# Yale

**Pyörösilmukka vihreä 2000 kg, Hyötypituus: 1,5m**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	086150 1,5
GTIN	4025092360456
Tuoteluokka	08Z

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

### Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

### Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

## Tekninen kuvaus

Hyötypituus	1,5 m
Ympärysmitta	3 m
Silmukkaleveys	46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	2000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	1600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	4000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	2800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	2000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka