

**WNMG 080412 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,14 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	WQ
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä