

**WN.G 080404, Laji: KW10**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Tuoteluokka	25E

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 400 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	AH
Pääkäyttöalue	N
Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä