

**WN.G 080408, Laji: KW10**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 KW10 Laji: KW10

lastunmurtaja: AH

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mmSyöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 400 m/min
lastunmurtaja	AH
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä