

# Yale

## Pyörösilmukka keltainen 3000 kg, Hyötypituus: 1,5m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086160 1,5
GTIN	4025092302203
Tuoteluokka	08Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

Ympärysmitta	3 m
Hyötypituus	1,5 m
Silmukkaleveys	60 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	3000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	2400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	6000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	4200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	3000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka