

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Keskisiirto L ₃	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500