

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	SS
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä