

**DCGT 11T301, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260372 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

**Kuvaus**

DCGT 11T301 SP4019 Laji: SP4019  
lastunmurtaja: 62  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 440 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	62
Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,15 - 3 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T301
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä