

**WNMG 080416, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080416 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: PS

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080416
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä