

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 070202 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä