


**WN.G 080408, Laji: SW05**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 SW05 Laji: SW 05
lastunmurtaja: MU
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MU
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	Ti
Koneistusehto	jatkuva

Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä