

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269005 3
Keskisiirto L ₃	22 mm
ISO-koodi pidin	A32S SDUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500