

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A25R PTFNR/L 16
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 34
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Jousisarja	259044 5
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>5</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 34	259031 34
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500