

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080404 Wiper CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: WQ
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	WQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Laji	CA510

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä